










DATA	NOME	TÍTULO	L30 Labo Eletrônica S.A.			
DES. 20-190 CUNHA		OSCILOSCÓPIO 5"	CÓDIGO			
VER		Mod. 529				
APR.			DOC. Nº	FOLHA	DE	FOLHAS
CM	ESCALA	DOCUMENTO	CÓD. NCAS			



Chapa Tipo	EI 1 1/4"
Material	Aço silício 1,7 w/kg
Carretel	32 x 55 x 48

L1	440	espiras de fio AWG #	29
L2	440	espiras de fio AWG #	29
L3	4000	espiras de fio AWG #	40
L4	560	espiras de fio AWG #	28
L5	14 + 14	espiras de fio AWG #	16
L6	28	espiras de fio AWG #	24

DISPOSIÇÃO DAS SAÍDAS DOS FIOS/DETALHES DO CARRETEL



Medidas (mm)

A: 32
B: 55
C: 48

Material:

Papel Prespam ou Fibra

TESTE DE APROVAÇÃO DO TRANSFORMADOR

REF.: 610.433.023

1- Tensão de Entrada: 110V - 60 Hz

2- Corrente de Magnetização: $I_{mg} \leq 40$ mA

3- Tensão nos Enrolamentos em Vazio:

VL1 110 V

VL2 110 V

VL3 1.000 V

VL4 140 V

VL5 3,5+3,5 V

VL6 7 V

Tensão nos Enrolamentos com Carga:

	<u>Tensão</u>	<u>Carga</u>
VL1		
VL2		
VL3		
VL4		
VL5		
VL6		
VL7		

4- Aplicar uma tensão de 4KV de L.6.aos demais pontos.

5- Observações:

Para medidas em:

L5 Marrom = Referência
